

Einhell

EXPERT Plus

GE-HC 18 Li T- Solo

Akku-Multifunktionswerkzeug-GT

Art.-Nr.: 3410800

Ident-Nr.: 11013


Das Akku-Multifunktionswerkzeug GE-HC 18 Li T ist ein leistungsstarkes Gerät, mit dem sich höher gelegene Äste und hohe Hecken mühelos und stromnetzunabhängig vom Boden aus beschneiden lassen. Dabei sorgt das Qualitätsschwert und die Kette von OREGON für ein sauberes Schnittbild. Automatische Kettenschmierung und der werkzeuglose Kettenwechsel ermöglichen eine einfache Handhabung. Die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer der Heckenschere sorgen für saubere Schnittresultate. Durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten kann das Multitool auf jede Arbeitssituation angepasst werden. Batterie und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung

- 90° drehbarer Aufsatz für mühelosen Horizontalschnitt
- Motorkopf 7-fach neigbar
- Hauptgriff 4-fach neigbar
- Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel (880 - 1820 mm)
- Verstellbarer Zusatzhandgriff mit Schnellverschluss
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Ölbehälter für automatische Kettenschmierung
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Tragegurt

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • Schwertlänge Kettensäge | 200 mm |
| • Schnittgeschwindigkeit Kettensäge | 3.76 m/s |
| • Schnittlänge Heckenschere | 400 mm |
| • Zahnabstand | 16 mm |
| • Max. Schnittstärke | 12 mm |
| • Schnitte pro Minute | 1700 min ⁻¹ |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • Bruttogewicht Exportkarton | 21.5 kg |
| • Containermengen (20"/40"/40"HC) | 750 1551 1701 |



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör