



Einhell

CLASSIC

GC-RT 1440 M

Elektro-Bodenhacke

Art.-Nr.: 3431040

Ident-Nr.: 11013

Mit der Elektro-Bodenhacke GC-RT 1440 M erhalten ambitionierte Hobbygärtner ein kräftiges, leichtes und handliches Gerät für die effektive Bodenauflockerung. Das Gerät ist mit einem 2-Punkt-Sicherheitsschalter ausgestattet, der die robusten Hackmesser außer Betrieb setzt, sobald er losgelassen wird.

Ausstattung

- Kraftvoller Reihenschlussmotor
- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- Überlastkupplung - schützt aktiv Motor und Getriebe vor Schäden
- Ergonomischer, klappbarer Führungsholm
- Robuste Hackmesser
- Höhenverstellbare Transporträder
- Kabelzugentlastung

Technische Daten

• Leistung	1400 W
• Arbeitsbreite	40 cm
• Arbeitstiefe	200 mm
• Hackmesser	6 STK 200 mm
• Netzanschluss	220-240 V 50 Hz



Logistische Daten

• Produktgewicht	11.82 kg
• Bruttogewicht Einzelverpackung	13.84 kg
• Maße Einzelverpackung	415 x 387 x 560 mm
• Stück pro Exportkarton	1 STK
• Bruttogewicht Exportkarton	13.34 kg
• Maße Exportkarton	415 x 387 x 560 mm
• Containermengen (20"/40"/40"HC)	672 784 312

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

