



# Einhell

## EXPERT PLUS



Akku-Heckenschere

**GC-CH 1846 Li-Solo**

**Art.-Nr.: 3410642**

Ident.-Nr.: 21041

EAN-Code: 4006825588293

Die Akku-Heckenschere GC-CH 1846 Li ist ein leistungsstarkes Gerät, das aufgrund seines geringen Gewichts und der handlichen Größe eine besonders komfortable und stromnetzunabhängige Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten ermöglicht. Dabei sorgt das Metallgetriebe für hohe Langlebigkeit und die aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl gefertigten Messer für saubere Schnittresultate.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Klein und handlich
- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Metallgetriebe für eine lange Laufzeit
- 2-Hand Sicherheitsschalter
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Schwertlänge        | 520 mm                 |
| - Schnittlänge        | 460 mm                 |
| - Zahnabstand         | 15 mm                  |
| - Schnitte pro Minute | 2200 min <sup>-1</sup> |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 2 kg               |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 2.84 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 892 x 180 x 185 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 11.36 kg           |
| - Maße Exportkarton               | 915 x 375 x 265 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1152   2400   3000 |



## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Laufzeit<sup>1)</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit <sup>1)</sup> (Min.)
1.5 Ah	60
2.0 Ah	80
2.5 Ah	100
3.0 Ah	120
4.0 Ah	160
5.2 Ah	210
6.0 Ah	240
8.0 Ah	320

Testaufbau:

1) -