



# Einhell

## EXPERT

GE-WW 9041 E

Hauswasserwerk

Art.-Nr.: 4173444

Ident.-Nr.: 11024

EAN-Code: 4006825587296

Das Hauswasserwerk GE-WW 9041 E ermöglicht die Förderung von Klarwasser aus Reservoirs, Brunnen und Schächten, um Bewässerungsanlagen, Waschgeräte, Toilettenspülungen und vieles mehr mit Brauchwasser zu versorgen. Mit seinem 900 Watt starken Motor fördert das Hauswasserwerk stündlich bis zu 4.100 Liter Wasser. Dabei ist dieses Hauswasserwerk mit hocheffektiver ECO Power Technologie ausgestattet, was für die Förderung größerer Mengen bei geringerem Stromverbrauch sorgt.

### Ausstattung

- Druckschalter
- Manometer
- Edelstahl-Behälter 20 ltr.
- Große Wassereinfüllöffnung
- Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil
- Wasserablassschraube
- 3 Tragegriffe
- ECO Power: mehr Fördermenge, weniger Stromverbrauch

### Technische Daten

- Leistung	900 W
- Max. Fördermenge	4100 L/h
- Max. Förderhöhe	48 m
- Max. Förderdruck	4,8 bar
- Max. Saughöhe	8 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Einschaltdruck	1,5 bar
- Max. Abschaltdruck	3 bar
- Sauganschluss	33,3mm (R1 IG)
- Druckanschluss	33,3mm (R1 IG)
- Behältervolumen	20 L
- Netzanschluss	230 V   50 Hz
- Netzleitung	1,5 cm   H07RN-F

### Logistische Daten

- Produktgewicht	14,22 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	18,5 kg
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	18,5 kg
- Maße Einzelverpackung	540 x 345 x 700 mm
- Maße Exportkarton	540 x 345 x 700 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	210   429   494

