



8-Port Fast Ethernet Office Switch

Metall, Desktop, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Part No.: **523318**

Fügen Sie auf einfache Weise Ihrem Netzwerk weitere Ethernetgeräte hinzu.

Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 8-Port Fast Ethernet Office Switch ist perfekt für kleine und mittlere Büroumgebungen, wo nach einer stabilen, zuverlässigen und leicht zu installierenden Lösung gesucht wird. Das Metallgehäuse ist robuster als Plastik und kann auch in Umgebungen wie Lagerhäusern, Fabriken etc. genutzt werden.

Vielseitig

Der Switch verbindet bis zu 8 Computer, Server, Drucker, Switches und andere Geräte mit Ethernetkabeln über 10 oder 100Mbps und funktioniert mit jedem Betriebssystem

Einfache Installation und Unterhaltung

Die Installation funktioniert über Plug&Play. Sie brauchen keine Konfiguration durchführen und Sie brauchen sich nicht mit speziellen Kabeln für den Uplink Port beschäftigen, da jeder Port mit Auto MDI/MDI-X Crossover ausgestattet ist.

Merkmale:

- Acht 10/100 Mbit/s Ports mit automatischer Geschwindigkeitserkennung
- Unterstützt alle Kombinationen von 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s Netzwerkgeräten
- Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der Kabellänge an
- Auto MDI/MDI-X Unterstützung auf allen Ports
- NWay Auto-Negotiation auf allen Ports
- Store and forward switching Architektur
- Voll/Halb Duplex
- IEEE 802.3x Flowkontrolle für Vollduplex
- Kein Paketverlust bei Halbduplex
- Paket Filterraten: 148.800 pps (100 Mbps), 14.880 pps (10 Mbps)
- Unterstützt 1024 MAC Adresseinträge
- 96 kBytes Zwischenspeicher
- LEDs für Power, Link/Aktivität, Voll- und Halbduplex
- Kompaktes Metallgehäuse
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

- IEEE 802.3x (Flow Control, für Voll-Duplex Modus)

Allgemein

- Unterstützte Medien:
 - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 Kabel
 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 Kabel
- Packet filter/forwarding rate:
 - 148.800 pps (100 Mbps)
 - 14.880 pps (10 Mbps)
- Zwischenspeicher: 96 kBytes
- MAC Adresstabelle: 1024 Einträge
- Switch-Architektur: store and forward
- Zertifiziert: FCC Class B, CE Mark

LEDs

- Strom
- LINK/TX
- Voll-/Halb-Duplex

Strom

- Externes Netzteil, 5 V, 600 mA

Technische Details

- Metallgehäuse
- Abmessungen: 85 (L) x 155 (B) x 25 (H) mm
- Gewicht: 420 g
- Betriebstemperatur: 0° - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% RH, nichtkondensierend
- Lagertemperatur: -20° - 70°C

Lieferumfang

- 8-Port Fast Ethernet Office Switch
- Netzteil
- Handbuch



