

Produktdatenblatt



GE
Industrial Solutions

Markt: Deutschland

Schütze - Serie CL (9A -> 105A - AC3)

Steuerungskomponenten > Schütze > Schütze - Serie CL (9A -> 105A - AC3)

Artikelnr.: [143659](#) **Typebez.:** LS5K.10D00

Schraubanschluß 3P AC3, 5.5kW 380-400V, 24V DC (AEG)

Repräsentativbild unten



SPEZIFIKATIONEN

Auswahl	3-polige Schütze von 9 bis 105A (AC3)
Spannung	DC
Spulenspannung: DC	24 V
Anschluß (2)	Schraubanschluß
Nicht induktive Last AC1 (2)	25 A
Elektrische Lebensdauer AC3	2 x 10 ⁶
Hilfskontakte	1NO
Bemessungs-Leistung AC3 220V, 230V	3 kW
Bemessungs-Leistung AC3 380V, 400V	5.5 kW
Bemessungs-Leistung AC3 415V, 440V	5.5 kW
Bemessungs-Leistung AC3 500V	7.5 kW
Verpackung	5
EAN13	8017018436594

ABMESSUNGEN

Gewicht	0.49 kg
---------	---------

KLASSIFIKATION

ETIM 5.0	EC000066
----------	----------

BESCHREIBUNG

- Hauptstromkreis (AC): bis 690V

ge.com/de/industrialsolutions

Erstellt am: 26/02/2015

Produktdatenblatt



GE
Industrial Solutions

Artikelnr.: [143659](#)

Schraubanschluß 3P AC3, 5.5kW 380-400V, 24V DC (AEG)

- Steuerstromkreis:
Wechselspannung bis 690V AC
Gleichspannung bis 440V DC
- Anschlußbezeichnung gemäß EN50005 und EN 50012
- Für Schraubbefestigung und für Schnappbefestigung auf 35mm DIN-Hutschiene (EN50022-35)
- Schraubanschlüsse fingersicher gemäß VDE 0106
-
- Drei Spulenanschlüsse
- Zubehör:
anbau von frontseitigen/seitlichen Hilfsschaltern, Zeitschaltgliedern, mechanischen Verklinkungen, Interface-Modulen und Überspannungsbegrenzern möglich

ge.com/de/industrialsolutions

Erstellt am: 26/02/2015