

Produktdatenblatt



GE
Industrial Solutions

Markt: Deutschland

Schütze - Serie CL (9A -> 105A - AC3)

Steuerungskomponenten > Schütze > Schütze - Serie CL (9A -> 105A - AC3)

Artikelnr.: [135055](#) **Typebez.:** LS18K.00A00

Doppelrahmenklemme 3P AC3, 18.5kW 380-400V, 220-240V/50Hz|240-277V/60Hz AC (AEG)

Repräsentativbild unten



SPEZIFIKATIONEN

Auswahl	3-polige Schütze von 9 bis 105A (AC3)
Spannung	AC
Frequenz Spulenspannung: AC	50 Hz / 60 Hz
Anschluß (2)	Doppelrahmenklemme
Nicht induktive Last AC1 (2)	60 A
Elektrische Lebensdauer AC3	2 x 10 ⁶
Spulenspannung: AC	220-240V (50 Hz) / 240-277 V (60 Hz)
Bemessungs-Leistung AC3 220V, 230V	11 kW
Bemessungs-Leistung AC3 380V, 400V	18.5 kW
Bemessungs-Leistung AC3 415V, 440V	22 kW
Bemessungs-Leistung AC3 500V	25 kW
Verpackung	10
EAN13	8425095350557

ABMESSUNGEN

Gewicht	0.49 kg
---------	---------

KLASSIFIKATION

ETIM 5.0	EC000066
----------	----------

ge.com/de/industrialsolutions

Erstellt am: 26/02/2015

Produktdatenblatt



GE
Industrial Solutions

Artikelnr.: [135055](#)

Doppelrahmenklemme 3P AC3, 18.5kW 380-400V, 220-240V/50Hz|240-277V/60Hz AC (AEG)

BESCHREIBUNG

- Hauptstromkreis (AC): bis 690V
- Steuerstromkreis:
 - Wechselspannung bis 690V AC
 - Gleichspannung bis 440V DC
- Anschlußbezeichnung gemäß EN50005 und EN 50012
- Für Schraubbefestigung und für Schnappbefestigung auf 35mm DIN-Hutschiene (EN50022-35)
- Schraubanschlüsse fingersicher gemäß VDE 0106
-
- Drei Spulenanschlüsse
- Zubehör:
 - anbau von frontseitigen/seitlichen Hilfsschaltern, Zeitschaltgliedern, mechanischen Verklinkungen, Interface-Modulen und Überspannungsbegrenzern möglich

ge.com/de/industrialsolutions

Erstellt am: 26/02/2015