



AES-6

Best.-Nr.: 13.2300

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Zusatzlautsprecher, 3 W, 8 Ω

- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Feuchtigkeitsgeschützt durch Lautsprecher mit Vollkunststoffmembran
- Montagebügel
- 1,70-m-Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker
- Frequenzbereich 300-15000 Hz
- Abmessungen 80 x 75 x 45 mm
- Gewicht 195 g

TECHNISCHE DATEN

AES-6

Aktiv/passiv	passiv
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	300-15000 Hz

AES-6

Anzahl der Lautsprecher 1

Nennbelastbarkeit 3 W

Musikbelastbarkeit 5 W

Gehäusematerial Kunststoff

Farbe Schwarz

Montagevorrichtung Montagebügel

Breite 80 mm

Höhe 75 mm

Tiefe 45 mm

Gewicht 0,2 kg

Eingänge 1,7-m-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker