



AR-30

Best.-Nr.: 16.2790

Anfrage

PRODUKTINFOS

Wetterfeste, robuste Exciter/Resonatoren

zur Musik- und Sprachwiedergabe über schwingungsfähige Flächen. Diese Resonatoren werden einfach auf Türen, Schranktüren, Regale, Tischplatten, Leichtbauwände, Deckenplatten oder einer Vielzahl sonstiger in Schwingung zu versetzenden Flächen geschraubt. Es wird mit diesen Flächen ein teils eindrucksvoller Klang in der gesamten Umgebung erzeugt. Diese Resonatoren sind nicht für den Einsatz auf Glasflächen geeignet!

Wetterfester Audio-Exciter/Resonator, 8 Ω

- In Abhängigkeit der Montagefläche sehr breitbandige Wiedergabe mit verblüffendem Volumen
- Sehr robuste, wetterfeste Ausführung und daher für den Einsatz im Freien und unter erschwerten Schmutzbedingungen geeignet
- Geeignet für die Heim- und Außen-Beschallung z. B. an Türen, Schränken, Regalen und auf Booten
- Wasserfest (IP68)
- Lieferung mit schraubbarer Montageplatte

TECHNISCHE DATEN

AR-30

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	einbauabhängig
Resonanzfrequenz (fs)	600 Hz
Nennbelastbarkeit	15 W
Musikbelastbarkeit	30 W
Kennschalldruck	keine Angabe
Einbauöffnung	entfällt
Abmessungen	Ø 80 mm x 40 mm
Außendurchmesser	Ø 80 mm
Breite	Ø 80 mm
Höhe	40 mm
Schutzart	IP68
Gewicht	0,425 kg
Verpackungseinheit	1