



## CM-501

Best.-Nr.: 23.4690

### PRODUKTINFOS

#### Elektret-Lavaliermikrofon

- Für Moderations- und Diskussionsanwendungen
- Gute Verständlichkeit, sicherer Sitz durch die beiliegende Krawattenklemme, schnell zu installieren
- Nierencharakteristik
- Präzise Stimmenabnahme in hoher Qualität über einen weiten Dynamikbereich
- Inklusive Windschutz

### TECHNISCHE DATEN

Art	Lavaliermikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	Elektret
Trägerfrequenzbereich	-

Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	100-15000 Hz
Nennimpedanz	2,2 k $\Omega$
Empfindlichkeit	3,2 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	Taschensender IN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500
Schwanenhalslänge	
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	20 g
Kabel	-
Anschluss	4-Pol-Mini-XLR

Frequency Response, Magn dB re 1V/Pa

