

Produktdetailseite



Preis in € **129,00***

DJP-104USB

Best.-Nr.: 21.2160

Stereo-Hi-Fi-Plattenspieler mit USB-Port und integriertem Phono-Vorverstärker

- USB-B-Anschluss für die hochwertige und komfortable Digitalisierung von analogen Vinyl-Schallplatten mithilfe eines PCs, USB-Musikpegel regelbar
- Stereo-Ausgang über Cinch-Buchsen, umschaltbar Line/Phono
- Riemenantrieb mit Schnellstartsystem
- Magnetsystem
- 2 Geschwindigkeiten
- Pitch regelbar $\pm 16\%$
- Metalltonarm und Kunststoff-Plattenteller
- Acryl-Rauchglas-Haube, abnehmbar

(Lieferung mit Filzauflage)

Recording-Software als Freeware im Internet erhältlich.

HiFi Test TV VIDEO 2/2009

PREIS TIPP

Preis/Leistung: hervorragend

„Spritzig, dynamisch und lebhaft klingt der DJP-104USB, solide verarbeitet bietet er die Freiheit bei Aufnahmen über Format und Datenrate selbst zu entscheiden.“

OKEY 9-10/2007

„Eine pfiffige Idee: einfach den Plattenspieler über USB-Kabel direkt an den PC anschließen. Das Digitalisieren geht sehr einfach, komfortabel und schnell.“

Computerbild 19/2007

„Mit drei Jahren Garantie war das Gerät Spitzenreiter im Test.“

Technische Daten

Allgemein

Plattenteller	Ø 298 mm, Kunststoff
Geschwindigkeiten	33 1/3 /45 U/Min.
Geschwindigkeitsregelung	$\pm 16\%$
Startdrehmoment	0,3 kg/cm
Hochlaufzeit	< 0,8 s
Bremsweg	-
Gleichlaufschwankungen	< 0,15 %
Rumpelgeräusch-Abstand	-40 dB unbewertet, -55 dB bewertet
Anschl. f. Schwanenhalsl.	-



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

Stromversorgung	230 V~/50 Hz/15 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	430 x 115 x 350 mm
Gewicht	2,9 kg
Eingänge	
Faderstart	-
Vor-/Rücklauf	-
Ausgänge	1 x Cinch L/R Buchse USB-B



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.