

## Produktdetailseite



### DMG-400

Best.-Nr.: 23.1550

#### Dynamisches Schwanenhalsmikrofon

- Hervorragende Klangeigenschaften
- Symmetrische Ausführung
- Nierencharakteristik
- M10-Gewindeteil (8 mm lang)
- Zur Pult- und Frontmontage
- Gesamtlänge 385 mm

Preis in € **57,90\***

## Technische Daten

<b>System</b>	dyn./Niere
<b>Frequenzbereich</b>	150-12000 Hz
<b>Impedanz</b>	500 Ω
<b>Empfindlichkeit</b>	2,2 mV/Pa/1 kHz
<b>Max. Schalldruck</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 28 mm x 385 mm
<b>Gewicht</b>	252 g
<b>Anschluss</b>	offene Kabel



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

\*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.