



ECM-300L

PRODUKTINFOS

Elektret-Lavaliermikrofon

- Besonders kompakte Ausführung
- Phantomspeisung über optional erhältlichen Adapter EMA-300P
- Mit 6-m-Anschlusskabel und Krawattenklemme

TECHNISCHE DATEN

ECM-300L

Art	Lavaliermikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	Elektret
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz

ECM-300L

Nennimpedanz	400 Ω
Empfindlichkeit	4 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	120 dB
Speisung	über Speiseadapter
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 9 mm x 21 mm
Gewicht	4 g
Kabel	6 m
Anschluss	3-Pol-Mini-XLR, asym.

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.