



## GML-5212

Best.-Nr.: 23.4560

### PRODUKTINFOS

#### Elektret-Schwanenhalsmikrofon mit LED

- 3 austauschbare Mikrofonkapseln mit verschiedenen Charakteristiken (Niere, Superniere und Kugel)
- Optimale Sprachverständlichkeit
- -10-dB-PAD-Schalter
- Zuschaltbares Low-Cut-Filter
- Optische LED-Betriebsanzeige
- Solide, hochwertige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
- Schwanenhals mit integriertem 3-Pol-XLR-Stecker
- Betrieb über externe Phantomspeisung oder den Tischfuß ST-5030

### TECHNISCHE DATEN

Art

Übertragungsart	
Charakteristik	
System	Back-Elektret/Niere/Superniere/Kugel
Trägerfrequenzbereich	
Sendeleistung	
Stromversorgung	
Betriebsdauer	
Audio-Frequenzbereich	80-18000 Hz
Nennimpedanz	220 $\Omega$ $\pm$ 30 %
Empfindlichkeit	16 mV/Pa/1 kHz
Signal/Rauschabstand	
Max. Schalldruck	125 dB
Speisung	48 V DC Phantom
Schwanenhalslänge	
Gehäusematerial	
Zul. Einsatztemperatur	
Abmessungen	465 mm
Gewicht	250 g
Kabel	-
Anschluss	XLR, sym.

\* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.