



HSE-72

Best.-Nr.: 23.6410

PRODUKTINFOS

Elektret-Kopfbügelmikrofon

- Back-Elektret-Mikrofonkapsel
- Nierencharakteristik
- 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung
- Schwanenhals-Kapselarm
- Kompatibel zu den Taschensendern TXS-...HSE mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Externe Stromversorgung z. B. über die Phantomspeiseadapter EMA-1 oder EMA-300P
- Mikrofon Windschutz

TECHNISCHE DATEN

HSE-72

Art

Kopfbügelmikrofon

HSE-72

Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	Back-Elektret
Audio-Frequenzbereich	50-16000 Hz
Nennimpedanz	2 k Ω
Empfindlichkeit	5,6 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	DC 1,5-9 V
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	28 g
Anschluss	3-Pol-Mini-XLR

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.