



IT-32EN

Best.-Nr.: 0160020

PRODUKTINFOS

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- IP66-geprüft
- Lichtgraues ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Kabelzuführung über PG-Verschraubung
- Integrierter Hochpass zur Klang- und Stabilitätsoptimierung
- Inklusive Befestigungsbügel

TECHNISCHE DATEN

IT-32EN

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5 W

IT-32EN

Frequenzbereich	350-10000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	110 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H110°/V55°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	55°
Ausstattung	EN-54-24-Zertifizierung
Gehäusematerial	ABS, UL94V0
Farbe	Hellgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-25 °C bis +70 °C
Abmessungen	180 x 120 x 230 mm
Breite	180 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	2,1 kg
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,185 x 0,28 x 0,185 m
Bruttogewicht	2,3 kg
Nettogewicht	2,12 kg