



③



截面 A-A



- 技术要求
1. 38X24MM矩形钢管 Q235
 2. 钢管两端用2mm厚钢板封头 焊后磨光

						线性尺寸未注公差 (mm)						设计		文件类别		结构零件图	
						>0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	制图	王志超	物品类别		薄壁管箱	
						±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	审核		物品名称		吊架 1	
序号	通知单号	标记	处数	签名	日期							批准		物品规格		截面07/IMG STAGE LINE/ LR-1000F	
更改记录												材料	重量	生效日期	商品券号	1.DJ.7DG-002	
						版本		A		第 2 页 共 6 页		文件 (图) 图号					