



## MCR-2

Best.-Nr.: 25.2510

### PRODUKTINFOS

#### Professionelle Leertrommel

für Kabel bis 50 m

- Robuste, bühnentaugliche Ausführung, schwarz lackiert
- Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Stahlrohr-Käfiggestell
- Mit Kabelführung
- 2 Aufstellpositionen
- Metalltrommel Ø 240 mm, mit Handkurbel
- Abmessungen 315 x 295 x 300 mm
- Gewicht 3,1 kg

#### Lieferung ohne Kabel

Die angegebene maximale Kabellänge bezieht sich auf Standard-Mikrofonkabel.

## TECHNISCHE DATEN

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Art                | Leertrommel                     |
| Nennwert           | -                               |
| Typ                | -                               |
| Farbe              | Schwarz                         |
| Material           | Stahlrohrgestell, Metalltrommel |
| Passend für        | Kabel bis 50 m Länge            |
| Stromversorgung    | -                               |
| Abmessungen        | 315 x 295 x 300 mm              |
| Länge              | -                               |
| Einbaumaße         | -                               |
| Gewicht            | 3,1 kg                          |
| Anschlüsse         | -                               |
| Sonstiges          | Handkurbel                      |
| Verpackungseinheit | 1                               |

\* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

MCR-2

