



MPX-20USB

Best.-Nr.: 20.2860

PRODUKTINFOS

3-Kanal-Stereo-DJ-Mischpult

mit USB-Schnittstelle. Plug ´n´ Mix!

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 1 Mikrofon-Eingangskanal
- 2 Stereo-Eingangskanäle, umschaltbar Line/Phono und USB/Line/Phono
- 1 Stereo-Ausgangskanal (Master)
- 1 Stereo-Record-Ausgang
- Vorhören (CUE) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Crossfader
- LED-Pegelanzeige
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse
- Stromversorgung erfolgt über USB-Schnittstelle oder optionales Netzgerät mit USB-Anschluss

Tools4music 04/2015

„Die Verarbeitung ist von der Sorte robust und sorgfältig. Messwerte im grünen Bereich. Die Ausstattung bei der anvisierten Verwendung durchaus praxisgerecht.“

delamar.de 11/2014

„Das IMG Stage Line MPX20-USB ist ein properes Mischpult für zwei Kanäle plus Mikrofon, das auf engstem Raum alle wichtigen Funktionen vereint, die minimalistisch veranlagte DJs brauchen. Oder alle, die ein zuverlässiges Zweitgerät benötigen ... Als kleinen Bonus gibt es sogar gleich zwei Kopfhörerbuchsen. Auch im heimischen Bereich macht dieser Mixer eine gute Figur, wenn platzsparend zwei Audiosignale überblendet werden sollen.“

TECHNISCHE DATEN

MPX-20USB

Anzahl Kanäle	4
Anzahl Eingänge	5
Mic-Eingang	1 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	450 mV, 2 x Cinch L/R
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	9 mV, 2 x Cinch L/R
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	1 V, 1 x Cinch L/R
Record-Ausgang	1 V, 1 x Cinch L/R
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	≥8 Ω, 1 x 3,5-mm-Klinke, 1 x 6,3-mm-Klinke
Schwanenhalslampe	-

MPX-20USB

Wi-Fi	-
USB	ja
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,1%
Störabstand	63 dB, unbewertet
Übersprechen	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	-
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	-
Crossfader	ja
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	DC 5 V/500 mA über USB-Schnittstelle
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Alternative Betriebsspannung	&dircurrent;5 V
Alternative Stromversorgung	&dircurrent;500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	150 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	140 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	700 g

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.