



PPA-100/SW

Best.-Nr.: 24.4190

PRODUKTINFOS

Stereo-Kopfhörerverstärker

- 6 separate Kopfhörerverstärker mit jeweils 1 Pegelregler und 1 Signal/Clip-LED sowie Main/Solo-Umschaltung
- Pro Verstärker 1 Eingang (Solo), umschaltbar auf den gemeinsamen Haupteingang (Main)
- Haupteingang mit Low/High-Umschalter zur Anpassung des Eingangssignals
- Eingänge: Solo (stereo) 6 x 6,3-mm-Klinke, Main (stereo) 2 x 6,3-mm-Klinke, 2 x Cinch L/R
- Ausgänge: Kopfhörer (stereo) 6 x 6,3-mm-Klinke

TECHNISCHE DATEN

Art	Kopfhörerverstärker
Frequenzbereich	5-30000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	250 mV/50 k Ω (Solo) 250 mV/50 k Ω (Main Low) 2,2 V/60 k Ω (Main High)
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	-

Ausgangssignal	2 x 16 mW/8 Ω 2 x 45 mW/32 Ω 2 x 75 mW/600 Ω
Ausgangsimpedanz	-
Verstärkung	-
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	> 60 dB
Kanaltrennung	50 dB
Klirrfaktor	0,02 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/11 VA
Abmessungen	482 x 44 x 185 mm, 1 HE
Gewicht	2,3 kg
Eingänge	2 x Cinch L/R (Main), 2 x 6,3-mm-Klinke (Main), 6 x 6,3-mm-Klinke (Solo)
Ausgänge	6 x 6,3-mm-Klinke (Kopfhörer)
Sonstiges	-

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.