

Produktdetailseite



SP-38/300NEO

Best.-Nr.: 10.5110

Stahlblech-Serie der Blue Components von IMG Stage Line

Bei dieser Serie stehen Lautsprecher mit NEODYM-Antrieb zur Verfügung. Dabei kommen gerade in Verbindung mit den stabilen Stahlkörpern die Gewichtsvorteile der neuen Magnetsysteme voll zum Tragen: 2,5 kg für den 38-cm-Bass (15") und unter 2 kg für den kleineren 30-cm-Bass (12") - das sind Minimalgewichte, die mit so professionell einsetzbaren Lautsprechern nicht mehr relevant unterschritten werden können!

NEODYM-PA-Tieftöner, 600 W_{MAX}, 300 W_{RMS}, 8 Ω

- NEODYM-Hochleistungsantrieb mit verkupferter Aluminiumschwingspule (CCA W)
- 38 cm (15")
- Ausgezeichneter Wirkungsgrad
- Sehr gute Frequenzganglinearität
- Bei Gehäusen ab mittlerer Größe ungewöhnlich tiefreichende Wiedergabe
- Optimale Performance zusammen mit hochwertigen Hornhohtönern sorgen für lautstarke Boxen bei geringstem Gewicht

Preis in € **209,00***

Technische Daten

Impedanz (Z)	8 Ω
Resonanzfrequenz (fs)	36 Hz
Max. Frequenzbereich	f3-4000 Hz
Maximale Belastbarkeit	600 W _{MAX}
Nennbelastbarkeit (P)	300 W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	101 dB
Nachgiebigkeit (Cms)	0,28 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	71 g
Mechanische Güte (Qms)	4,13
Elektrische Güte (Qes)	0,48
Gesamtgüte (Qts)	0,43
Äquivalentvolumen (Vas)	265 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,4 Ω
Kraftfaktor (BxL)	13,5 Tm



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

Schwingspulenind. (Le)	0,75 mH
Schwingspulendurchm.	63 mm
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX)	±3,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	880 cm ²
Magnetgewicht	110 g (Neodym)
Gewicht	2,5 kg



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.