



TXA-800HSE

Best.-Nr.: 17.2250

PRODUKTINFOS

Multi-Frequenz-Taschensender

mit UHF-PLL-Technik. Passend zu den transportablen Verstärkersystemen der TXA-1000er und TXA-800er Serie und TXA-800R.

- 1 Kopfbügelmikrofon (Kugelchar.), 1 Krawattenmikrofon (Nierenchar.)
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Metallgehäuse
- Mikrofonanschluss über 3-Pol-Mini-XLR-Buchse
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Empfindlichkeit 3-stufig einstellbar
- Mute-Funktion
- Hintergrund beleuchtete LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz und Batteriezustand
- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Gürtel-Clip

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TASTENWELT 02/2008

„Für Keyboarder interessant, der Einsatz des Headsets.“

TECHNISCHE DATEN

TXA-800HSE

Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	863,1–864,9 MHz
Audio-Frequenzbereich	70–16000 Hz
Kanäle	1
Zul. Einsatztemperatur	0–40 °C
Sendeleistung	10 mW
Reichweite	30 m
Sender Stromversorgung	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Breite Sender	65 mm
Höhe Sender	95 mm
Tiefe Sender	30 mm
Gewicht Sender	110 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR