



# TXA-800HT

Best.-Nr.: 17.2260

## PRODUKTINFOS

### Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender

mit UHF-PLL-Technik. Passend zu den transportablen Verstärkersystemen der TXA-1000er und TXA-800er Serie.

- Dynamische Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Empfindlichkeit 2-stufig einstellbar
- Mute-Funktion
- Hintergrund beleuchtete LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz und Batteriezustand
- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Lieferung inklusive 4 aufsteckbaren Farbkennungen

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU.**

## TECHNISCHE DATEN

### TXA-800HT

Art	Handmikrofonsender
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Niere
System	dynamisch
Trägerfrequenzbereich	863,1-864,9 MHz
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Audio-Frequenzbereich	70-16000 Hz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 46 mm x 265 mm
Gewicht	250 g