



## TXS-812SET

Best.-Nr.: 25.2600

### PRODUKTINFOS

#### Drahtloses 2-Kanal-Mikrofonsystem

- 2 Mikrofon-Sender, 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- Zweikanalige UHF-Ausführung (Non Diversity) mit zuschaltbarer Kanal-Mixfunktion
- Regler für Lautstärke und Squelch pro Kanal
- RF-Signal-LED- und Audiosignal-LED-Anzeige pro Kanal

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU.**

### TECHNISCHE DATEN

**TXS-812SET**

Art

Drahtloses Mikrofonsystem

**TXS-812SET**

Trägerfrequenzbereich	863,80 MHz, 864,20 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-15000 Hz
Kanäle	2
Klirrfaktor	< 0,5 %
Dynamik	> 90 dB
HF-Rauschabstand	> 80 dB
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite	ca. 30 m
Sender Stromversorgung	2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
Breite Sender	52 mm
Höhe Sender	52 mm
Tiefe Sender	260 mm
Gewicht Sender	240 g
Audiosignal Empfänger	0-200 mV/10 kΩ (Klinke) 0-400 mV/10 kΩ (XLR, sym.)
Empfänger Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Breite Empfänger	210 mm
Höhe Empfänger	46 mm
Tiefe Empfänger	190 mm
Gewicht Empfänger	560 g
Anschlüsse Empfänger	2 x XLR, sym. 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.

\* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.