



19" Netzwerkschrank

32 HE, 1653 (H) x 600 (B) x 600 (T) mm, Schutzklasse IP20, Flatpack, grau
Part No.: **712972**

Die Intellinet Netzwerkschränke bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Netzwerkschrank liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante.

Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19“-Optionen wählen. Von 16 bis 42 Höheneinheiten, Einbautiefen von 600 bis 800 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände und die abschließbare Sicherheitsglastür machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter Stahlrahmen, verzinkte 19“-Schienen und antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten.

Merkmale:

- Ideal für alle 19"-Anwendungen
- Maximale Traglast 1500 kg
- Sicherheitsglastür
- Verzinkte 19"-Schienen
- Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
- Stahlrahmen mit 2 mm Stärke
- Gehäuse mit Schutzklasse IP20
- Einfach abzunehmende Seiten- und Rückwände
- Abschließbare Fronttür mit Schwenkhebelgriff
- Zwei Öffnungen ermöglichen die Kabeldurchführung oben oder unten

- Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation
- Lieferung als Flatpack
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- 19"
- 32 Höheneinheiten
- Farbe: Grau RAL7035
- Zertifikate: RoHS, UL, Gost-R
- Schutzklasse: IP20

Abmessungen

- 1653 (H) x 600 (B) x 600 (T) mm

Lieferumfang

- 4 tiefenverstellbare Montageschienen
- 4 Nivellierfüße
- Montagematerial



