



## 19" Serverschrank

42 HE, 2033 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm, Schutzklasse IP20, Flatpack, schwarz

Part No.: **713269**

---

Die Intellinet Serverschränke bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Serverinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen - lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Serverschrank liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante.

Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 26 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 1000 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände und die abschließbaren Türen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel. Perforation an Front- und Rückseite sorgt zudem für optimale Luftzirkulation.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter Stahlrahmen, verzinkte 19"-Schienen und antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten.

### Merkmale:

- Ideal für alle 19"-Anwendungen
- Maximale Traglast 1500 kg
- Perforierte Türen an Front- und Rückseite für optimale Luftzirkulation
- Verzinkte 19"-Schienen
- Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten

- **Stahlrahmen mit 2 mm Stärke**
- **Gehäuse mit Schutzklasse IP20**
- **Einfach abzunehmende Seiten- und Rückwände**
- **Abschließbare Fronttür mit Schwenkhebelgriff**
- **Zwei Öffnungen ermöglichen die Kabeldurchführung oben oder unten**
- **Lieferung als Flatpack**
- **3 Jahre Garantie**

### Spezifikationen:

#### Allgemein

- **19"**
- **42 Höheneinheiten**
- **Farbe: Schwarz RAL9005**
- **Zertifikate: RoHS, UL, Gost-R**
- **Schutzklasse: IP20**

#### Abmessungen

- **2033 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm**

#### Lieferumfang

- **4 tiefenverstellbare Montageschienen**
- **4 Nivellierfüße**
- **Montagematerial**



