



19" Fachboden zur Frontmontage

2 HE, Montage an den beiden vorderen Profilschienen, 400 mm Tiefe, perforiert, schwarz

Part No.: **712514**

Die Intellinet 19“-Fachböden sind die ideale Ergänzung für Ihre Server- und Netzwerkinstallationen. Wählen Sie aus vier Varianten, passend für jeden Bedarf: zur Festmontage, zur Frontmontage, mit besonders hoher Traglast (bis zu 100 kg) oder ausziehbar. Darüber hinaus sind Sie flexibel mit Tiefen von 150 mm bis 900 mm sowie in den Farben schwarz (RAL9005) und grau (RAL7035).

Merkmale:

- Maximale Traglast 25 kg
- Antistatische Pulverbeschichtung
- Stahlrahmen mit 1,5 mm Stärke
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

- Farbe: Schwarz RAL9005
- Abmessungen: 2 HE (H) x 483 mm (B) x 400 mm (T)
- Gewicht: 2,43 kg



