

## LED Warnleuchte 12 V, 24 V Magnet-Befestigung, orange

**Betriebsspannung**

12 V

24 V

**Anzahl LED**

48 St. a 0,5 Watt

**Anschluss**

Zigarettenanzünder

**Durchmesser**

130 mm

**Kategorie**

Rundumleuchte

**Besonderheiten**

Wendelleitung

**Höhe**

59 mm

**Befestigungsart**Magnet-Befestigung  
Schraubmontage**Farbe**

Orange

Schwarz

**Leuchtmittel-Typ**

LED

**Gewicht**

439 g

**Typ**

LED Warnleuchte

**Zulassung**E-9 für europäischen  
Straßenverkehr

ECE

**Schutzklasse**

IP-65

**BESTELLINFO**

ARTIKELNUMMER 95113

Die sehr kleine LED-Warnleuchte ist mit einem Spiralkabel von 3,0 m Länge und mit einem Zigarettenanzünderstecker ausgestattet. An dem Zigarettenanzünderstecker ist ein EIN/AUS Schalter mit Kontrollleuchte und ein Schalter zum Wechseln der 7 Blinkfrequenzen. Zur Befestigung hat die Warnleuchte zusätzlich zu dem Magnetfuß noch die Möglichkeit der Befestigung mittels Schrauben. Die Warnleuchte ist nach ECE Richtlinie für den europäischen Straßenverkehr zugelassen. Der Magnetfuß hat einen Gummischutz um die Oberfläche nicht zu beschädigen. 48 Extrem helle Hochleistungs-LED's wurden in dieser Warnleuchte verbaut.

