

## ERDUNGSLEITUNGEN

Für Tisch-/Bodenbeläge, 1 MOhm Sicherheitswiderstand



Art.-Nr.	Länge:	Anschlussart:
<b>2250.758</b>	1,5 m	10 mm Druckknopf/4 mm Öse
<b>2250.758.2</b>	3 m	10 mm Druckknopf/4 mm Öse
<b>2250.756</b>	1,5 m	10 mm Druckknopf/Bananenstecker
<b>2250.765</b>	3 m	10 mm Druckknopf/Bananenstecker
<b>2250.762</b>	1,5 m	10 mm Druckknopf/10 mm Druckknopf
<b>2250.762.1</b>	1,5 m	2 x 10 mm Druckknopf ohne Widerstand

Für Tisch-/Bodenbeläge, 1 MOhm Sicherheitswiderstand, mit Schutzkappe

Art.-Nr.	Länge:	Anschlussart:
<b>2250.790</b>	1,8 m	10 mm Druckknopf für Tischbeläge
<b>2250.790.2</b>	4,5 m	10 mm Druckknopf für Bodenbeläge



Unterseite



3 m Länge, kombinierter 10 mm Druckknopf mit Bananensteckerbuchse, stapelbar, 1 MOhm Sicherheitswiderstand

Art.-Nr.	Länge:	Anschlussart:
<b>2250.757</b>	3 m	10 mm Druckknopf mit Schutzkappe/Bananensteckerbuchse

## ZENTRALE ERDUNGSKLEMMLEISTE

Klemmleiste zum Anschluss von max.

7 Erdungsleitungen, bestehend aus:

- Klemmleiste mit 7 Schraubanschlüssen für Kabelschuhe mit 4 mm Öse
- Kunststoffabdeckung
- Kennzeichnung mit ESD-Logo



**Art.-Nr.**  
**2200.B**