

Gigaset S850A GO

Der intelligente Kontaktmanager – mit Anrufbeantworter

Gigaset GO: Für das Festnetz mit Zukunft

- Extra großes Adressbuch für bis zu 500 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste
- Bluetooth® 2.0 und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluss per Bluetooth® 2.0 oder Kabel
- Hochwertiges TFT-Farbdisplay
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)

- Festnetz- und Internet-Telefonie, providerunabhängig
 - Für den Festnetz-Anschluss mit 1 Telefon-Nummer
 - Für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitigen Gesprächen
- Cloud-basierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS / Android)
- Integrierter 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Telefonnummern, für bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit



Gigaset Online-Service

- Zugang zum Gigaset Cloud-Service
- Anzeige verpasster Anrufe und Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
- Anzeige eingehender E-Mails am Mobilteil
- Zugriff auf Online-Telefonbücher (z. B. klickTel), inkl. Rückwärtssuche, Wetter-Ticker, eBayTM, etc.
- Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset GO-Telefonen über Gigaset.net
- Kompatibel zu Gigaset Apps
 - Gigaset Elements-App zur Anzeige verpasster Anrufe/Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
 - Gigaset Contacts Push App, um Kontakte vom Smartphone ins Mobilteil zu übertragen
 - Gigaset Help App: einfacher Zugriff auf Bedienungsanleitungen

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
 - mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
 - und 4 Freisprech-Profilen zur optimalen Akustikanpassung
- Einstellbare Audio-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation mit eigener Profil-Taste
- Brillante Audio-Qualität (HDSP™ – High Definition Sound Performance) bei VoIP-Gesprächen
- Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- Klinkenbuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® 2.0 für Headset- Anschluss (Freisprech- u. Headset-Profile)

Gigaset

Wherever you go.

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie, Foto für Picture CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- vCard-Transfer mit Handy / PC per Bluetooth® 2.0 oder Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Telefonbuchtransfer von MS Outlook ins Mobilteil
- Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar: Telefonnummern mit Vorwahl, IP oder Festnetz, etc.

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale
65.000 Farben, 8 Zeilen, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Info-Dienste, News-Ticker, etc.
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. .BMP, .MP3)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Hochwertige, beleuchtete Tastatur
- Tastenbeleuchtung ein- / ausschaltbar
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Automatische Tastensperre einstellbar
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Lautstärke-Taste seitlich am Mobilteil

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexpte und Display-Tasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

E-Mail

- Signalisierung neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- Anzeige der ersten 560 Zeichen einer E-Mail am Mobilteil
- Löschen von E-Mail am Mobilteil

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth® 2.0

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media-Pool:
 - zum Speichern von Bilder für Picture CLIP und Screensaver (.BMP, .JPG, .GIF)

Formate:	CLIP-Bilder:	128 x 86 Pixel
	Screensaver:	128 x 160 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien (.WMA, .MP3, .WAV)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,2 MB (ca. 100 Bilder)
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweilerschaltung, Anklopfen, etc.

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- 2 VoIP- und 1 Festnetz-Gespräch können parallel geführt werden, zusätzlich ein Intern-Gespräch und ein Zugriff auf den Anrufbeantworter
- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- Individuelle Zuordnung der Telefonnummern je Mobilteil oder gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Teilbar für 3 Telefonnummern (Festnetz und IP) mit individuellen Ansagetexten
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- 3 Ansage- und 3 Hinweistexte (je 170 Sekunden) individuell aufsprechbar
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Einfache Bedienung über Mobilteil
- Akustische Bedienungsführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18, oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Festnetz-Anschluss (a/b-analog) ○ 1 IP-/Ethernet-Anschluss (IEEE 802.3) für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
Standards	DECT, GAP, HDSP™, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S, Bluetooth® 2.0
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 300 Std. ca. 95 Std. bei ständig aktiver Display-Beleuchtung ○ Sprechzeit: bis zu 12 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 151 x 49 x 26 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 114 g

Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 120 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 81 x 80 x 40 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 40 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset GO-Box 100 mit Aufstellrahmen ○ 1 Mobilteil Gigaset S850H ○ 1 Ladeschale ○ 2 Steckernetzteile für Basisstation und Ladeschale ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 1 LAN-Kabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Platin / Schwarz
Datenblatt-Version	08.03.2016

