

Gigaset E630A GO

Robust und zuverlässig – mit Anrufbeantworter Gigaset GO: Für das Festnetz mit Zukunft

- Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung
- Festnetz- und Internet-Telefonie, providerunabhängig
 - Für den Festnetz-Anschluss mit 1 Telefonnummer
 - Für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
- Cloud-basierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS / Android)
- Integrierter 3-facher Anrufbeantworter, teilbar für 3 Telefonnummern, für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung



Gigaset Online-Service

- Zugang zum Gigaset Cloud-Service
- Anzeige verpasster Anrufe und Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
- Anzeige eingehender E-Mails am Mobilteil
- Zugriff auf Online-Telefonbücher (z. B. klickTel), inkl. Rückwärtssuche, Wetter-Ticker, eBayTM, etc.
- Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset GO-Telefonen über Gigaset.net
- Kompatibel zu Gigaset Apps:
 - Gigaset Elements-App zur Anzeige verpasster Anrufe / Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
 - Gigaset Contacts Push App, um Kontakte vom Smartphone ins Mobilteil zu übertragen
 - Gigaset Help App: einfacher Zugriff auf Bedienungsanleitungen

Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HDSP™ – High Definition Sound Performance) bei VoIP-Gesprächen
- Hörerprofil einstellbar: hoher / tiefer Frequenzbereich
- Profil-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung, 3 Akustik-Profile zur Auswahl: laut, leise, persönlich
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil

- Taste seitlich am Mobilteil zur situationsabhängigen Lautstärke-Regelung von: Hörer, Freisprechen, Headset sowie Klingel- und Hinweistönen
- Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Telefonbuchtransfer von MS Outlook ins Mobilteil
- Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar: Telefonnummern mit Vorwahl, IP oder Festnetz, etc.

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale
65.000 Farben, 6 Zeilen, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund

Gigaset

Wherever you go.

- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Info-Dienste, News-Ticker, etc.
 - 3 Farbbilder zur Auswahl (Unterwasser-Motive)
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Spot-LED blitzt bei Anrufen, ideal bei Einsatz in lauter Umgebung
- Vibrationsalarm
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Anrufanzeige mit Nummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Klingeltöne einstellbar:
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Wasserdicht und staubgeschützt
- Beleuchtete Tastatur
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste leuchten bei Anrufen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS

- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

E-Mail

- Signalisierung neuer E-Mail durch blinkende Nachrichtentaste
- Anzeige der ersten 560 Zeichen einer E-Mail am Mobilteil
- Löschen von E-Mail am Mobilteil

Weitere Funktionen

- Gummierter Hörer-Rückseite (Akku-Deckel) für sichere Handhabung
- Spot-LED als Taschenlampe nutzbar
- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- 2 VoIP- und 1 Festnetz-Gespräch können parallel geführt werden, zusätzlich ein Intern-Gespräch und ein Zugriff auf den Anrufbeantworter
- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Teilbar für 3 Telefonnummern (Festnetz und IP) mit individuellen Ansagetexten
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- 3 Ansage- und 3 Hinweistexte (je 170 Sekunden) individuell aufsprechbar
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Einfache Bedienung über Mobilteil
- Akustische Bedienung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht

- Aufzeichnungslänge einstellbar:
1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar:
sofort, nach 10, 18, oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Festnetz-Anschluss (a/b-analog) ○ 1 IP-/Ethernet-Anschluss (IEEE 802.3) für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
Standards	DECT, GAP, HDSP™, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S

Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 310 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 154 x 52 x 30 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 135 g
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 120 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 75 x 74 x 39 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 40 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset GO-Box 100 mit Aufstellrahmen ○ 1 Mobilteil Gigaset E630H mit Akku-Deckel, Verschlussschraube und Gummiabdeckung für Headset-Buchse ○ 1 Ladeschale ○ 2 Steckernetzteile für Basisstation und Ladeschale ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 1 LAN-Kabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	08.03.2016

