

Gigaset S850H

Der intelligente Kontaktmanager

- Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- Extra großes Adressbuch für bis zu 500 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste
- Bluetooth® 2.0 und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluss per Bluetooth® 2.0 oder Kabel
- Hochwertiges TFT-Farbdisplay
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
 - mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
 - und 4 Freisprech-Profilen zur optimalen Akustikanpassung
- Komfort-Freisprechen - in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustikoptimierter Gehäuse-Konstruktion
- Einstellbare Audio-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation mit eigener Profil-Taste
- Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- Klinkebuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® 2.0 für Headset- Anschluss (Freisprech- u. Headset-Profile)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie, Foto für Picture CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- vCard-Transfer mit Handy / PC per Bluetooth® 2.0 oder Micro-USB

- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
 - 38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale
 - 65.000 Farben , 8 Zeilen, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar
- (z. B. .BMP, .MP3, etc.)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperre
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperre

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Hochwertige, beleuchtete Tastatur
- Tastenbeleuchtung ein- / ausschaltbar
- Beleuchtete Gesprächs- / Freisprech-Taste
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Automatische Tastensperre einstellbar
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Lautstärke-Taste seitlich am Mobilteil

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexpte und Display-Tasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth® 2.0

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media-Pool:
 - zum Speichern von Bilder für Picture CLIP und Screensaver (.BMP, .JPG, .GIF)

Formate:	CLIP-Bilder:	128 x 86 Pixel
	Screensaver:	128 x 160 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien (.WMA, .MP3, .WAV)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,2 MB (ca. 100 Bilder)
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für
- 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweiserschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, HDSP™, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S, Bluetooth® 2.0
Mobilteil	Standby: bis zu 300 Std. ca. 95 Std. bei ständig aktiver Display-Beleuchtung Sprechzeit: bis zu 12 Std. Akku: 2 x AAA (NiMH) Ladezeit: ca. 5 Std. Reichweite in Gebäuden: bis zu 50 m im Freien: bis zu 300 m Abmessungen: 151 x 49 x 26 mm (H x B x T) Gewicht: ca. 114 g
Ladeschale	Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil Abmessungen: 81 x 80 x 40 mm (H x B x T) Gewicht: ca. 40 g
Lieferumfang	1 Mobilteil Gigaset S850H 1 Ladeschale 1 Steckernetzteil 2 AAA-Akku (NiMH) 1 Akku-Deckel 1 Gürtelclip 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Platin / Schwarz
Datenblatt-Version 08.03.2016	