

# Datenblatt | Artikelnummer: 221-415


COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 5-Leiter-Klemme; mit Betätigungshebeln; max. Umgebungstemperatur 85°C



[www.wago.com/221-415](http://www.wago.com/221-415)



RoHS  [BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)  
Compliant



## Daten

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (II / 2)	450 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	32 A
Legende Bemessungsdaten	(II / 2) ≙ Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2



## Anschlussdaten

Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Hebel
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Eindrähtiger Leiter	0,2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	0,2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,14 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG
Abisolierlänge	11 mm / 0.43 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	5
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung

## Geometrische Daten

Breite	29,9 mm / 1.177 inch
Höhe	8,3 mm / 0.327 inch
Tiefe	18,6 mm / 0.732 inch

## Werkstoffdaten

Farbe	transparent
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Gewicht	4.048 g

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998	T85

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4055143234658
Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 6.0	EC000446
ETIM 5.0	EC000446

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname



CCA  
DEKRA Certification B.V.




NTR NL-7642





CCA  
DEKRA Certification B.V.

71-101731

### Schiff Zulassungen




Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000015T
	<b>LR</b> Lloyds Register	04/20013 (E6)

### UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>UL</b> UL International Germany GmbH	E69654
	<b>UL</b> Underwriters Laboratories Inc.	E201573

### Passende Produkte

#### Montageadapter

	<b>Art-Nr.: 221-500</b> Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm <sup>2</sup> ; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage	<a href="http://www.wago.com/221-500">www.wago.com/221-500</a>
	<b>Art-Nr.: 221-505</b> Befestigungsadapter; für 5-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm <sup>2</sup> ; für Schraubbefestigung	<a href="http://www.wago.com/221-505">www.wago.com/221-505</a>
	<b>Art-Nr.: 221-505/000-004</b> Befestigungsadapter; für 5-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm <sup>2</sup> ; für Schraubbefestigung	<a href="http://www.wago.com/221-505/000-004">www.wago.com/221-505/000-004</a>



**Art-Nr.: 221-515**  
Befestigungsadapter; für 5-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm<sup>2</sup>; mit Rastfuß für liegende Montage

[www.wago.com/221-515](http://www.wago.com/221-515)



**Art-Nr.: 221-515/000-004**  
Befestigungsadapter; für 5-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm<sup>2</sup>; mit Rastfuß für liegende Montage

[www.wago.com/221-515/000-004](http://www.wago.com/221-515/000-004)



**Art-Nr.: 221-525**  
Befestigungsadapter; für 5-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm<sup>2</sup>; mit Rastfuß für stehende Montage

[www.wago.com/221-525](http://www.wago.com/221-525)



**Art-Nr.: 221-525/000-004**  
Befestigungsadapter; für 5-Leiter-Klemmen; Serie 221 - 4 mm<sup>2</sup>; mit Rastfuß für stehende Montage

[www.wago.com/221-525/000-004](http://www.wago.com/221-525/000-004)



**Art-Nr.: 222-505**  
Zugentlastungsplatte; für Befestigungsadapter; Serie 221 oder 222, anrastbar

[www.wago.com/222-505](http://www.wago.com/222-505)



**Art-Nr.: 222-510**  
Universalwinkeladapter; in Kombination mit Befestigungsadapter; 221-500 oder 222-500; zur Montage auf Tragschiene DIN 35

[www.wago.com/222-510](http://www.wago.com/222-510)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

221-415	Mar 9, 2018	DOC 25,6 kB	Download
---------	-------------	----------------	----------

## smartDATA

### CAD Daten

3D Download 221-415	URL	Download
---------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.