



**Vollautomatik-Schallplattenspieler (z.B. Aufsetzen des Tonarms und Auto-Stop-Funktion) mit Digitalisierungsfunktion über integrierten USB-Anschluss.**

Mit diesem Dual-Plattenspieler können Sie Ihre alten und neuen Schallplatten in gewohnter Qualität genießen und über den integrierten USB-Anschluss digitalisieren. Die Software für MAC & PC zum Digitalisieren erhalten Sie online. Somit können Sie Ihre Lieblingsmusik von der Schallplatte direkt auf Ihren PC / MAC übertragen. Die vollautomatischen Bedienfunktionen des Dual DT 400 USB ermöglichen beim Abspielen Ihrer Schallplatten z.B. das automatische Aufsetzen des Tonarms sowie die Autostop-Funktion am Plattenende mit automatischer Tonarmrückführung.

**Eigenschaften:**

- Aluminium-Plattenteller mit Riemenantrieb
- Drehzahl in U/min: 33/45
- DC-Servo Gleichstrommotor
- Gleichlaufschwankungen: +/- 0,10 % (Wow&Flutter)
- Automatisches Aufsetzen des Tonarmes
- Autostop am Plattenende mit Tonarmrückführung
- Gerader, gewichtsbalancierter Tonarm mit einstellbarer Auflagekraft
- Abschraubbares Magnet-Tonabnehmer-System (AT 3600)
- Antiskating einstellbar
- USB-Anschluss zum einfachen Digitalisieren Ihrer Schallplatten
- Eingebauter umschaltbarer Phono- Vorverstärker zum einfachen Anschluss an einen Phono- oder AUX-Eingang
- Zubehör: Puck, Gegengewicht, System mit Nadel, Abdeckhaube mit Scharnieren, Plattentellerauflage (Gummi), USB-Kabel



Abmessungen Gerät:

435 mm x 121,5 mm x 372 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

Gewicht: ca. 3,9 kg

Spannungsversorgung:

230 V Wechselstrom

50 Hz

Leistungsaufnahme:

2 W

Frequenzgang:

20 Hz ... 20 kHz +1/-3 dB

Phono-Ausgangspegel:

1,5 - 3,6 mV bei 1 kHz

Line-Ausgangspegel:

129 - 313 mV bei 1 kHz

Umgebungsbedingungen:

+5 °C bis +35 °C

45% bis 85% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

WOW, Flutter:

< 0,25 % WRMS (JIS WTD bei 3 kHz)

Abtastnadel:

Diamant-Nadel

Anschlüsse:

USB 1.1 für WINDOWS, MAC OSX

Farbvarianten:

Schwarz

EAN: 4260136673639

