

SONY

WX500 KOMPAKTKAMERA MIT 30FACHEM OPTISCHEM ZOOM

VOLLSTÄNDIGE TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Sensor	SENSORTYP: EXMOR R® CMOS Sensor Typ 1/2,3 (7,82 mm)	ANZAHL DER PIXEL (EFFEKTIV) 18,2 Megapixel
Objektiv	OBJEKTIVTYP ZEISS Vario-Sonnar® T* Objektiv F-ZAHL (MAX. BLENDE) F3,5 (W)–6,4 (T) BRENNWEITE F=4,1–123 mm FOKUSBEREICH (VON DER VORDERSEITE ZUM OBJEKTIV) 5 cm – Unendlich (W), 2,5 m – Unendlich (T)	OPTISCHER ZOOM 30fach CLEAR IMAGE ZOOM (FOTO) Fotos: 18 MP ca. 60fach / 10 MP ca. 80fach / 5,0 MP ca. 113fach / VGA ca. 459fach / 13 MP (16:9) ca. 60x / 2,1 MP (16:9) ca. 153fach; Film: ca. 60fach DIGITALZOOM (FOTO) Bis zu 120fach (VGA)
Bildschirm	BILDSCHIRMTYP 3,0" (7,5 cm) (4:3) / 921.600 Bildpunkte / Xtra Fine / TFT-LCD	HELLIGKEITSREGLER Manuell (5 Stufen)

<p>Kamera</p>	<p>BILDPROZESSOR BIONZ X™</p> <p>STEADYSHOT Optischer SteadyShot</p> <p>FOKUSTYP AF-Kontrasterkennung</p> <p>FOKUSSIERMODUS Einzelbild-Autofokus, Kontinuierlicher Autofokus</p> <p>BELICHTUNGSMESSMODUS Mehrfeldmessung/Mittenbetonte Messung/Spot-Messung</p> <p>BELICHTUNGSKOMPENSATION Belichtungswert +/- 3,0, Schritte von 1/3</p> <p>ISO-EMPFINDLICHKEIT (FOTO) (RECOMMENDED EXPOSURE INDEX, REI) ISO 80-12800</p> <p>ISO-EMPFINDLICHKEIT (VIDEO) ISO 80-3200</p> <p>WEISSABGLEICH-MODI Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluor.: Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht, Blitz, Benutzerdefiniert, auf Knopfdruck, Einstellung auf Knopfdruck</p> <p>VERSCHLUSSZEIT iAuto (4"-1/2000), Programmautomatik (1"-1/2000), Blendenpriorität (8"-1/2000), Verschlusszeiten-Priorität (30"-1/2000), Manuell (30"-1/2000)</p>	<p>AUFNAHMEMODUS Intelligent Auto, Superior Auto, Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, manuelle Belichtung, Speicherabruf (1, 2,3), Filmmodus (Intelligenter Automatikmodus/Motivprogramm), Panorama, Motivprogramm</p> <p>MOTIVPROGRAMM Porträt, Verbessertes Sportmodus, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Handheld Dämmerung, Nachtporträt, Anti-Bewegungsunschärfe, Hintergrundlicht-Korrektur HDR, Haustier-Modus, Gourmet, Strand, Schnee, Feuerwerk, Soft-Teint, Hohe Empfindlichkeit</p> <p>SERIENBILDAUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT (MAX.) (MIT MAX. PIXEL AUFNAHME) 10 Bilder pro Sekunde (für bis zu 10 Aufnahmen)</p> <p>SELBSTAUSLÖSER Aus/10 Sek / 5 Sek / 2 Sek / 3 aufeinander folgenden Aufnahmen mit 10 Sek, 5 Sek oder 2 Sek Verzögerung wählbar</p> <p>PANORAMA (AUFNAHME) Intelligentes Schwenkpanorama (unterstützt 360°-Format)²</p> <p>BILDEFFEKTE Fotos: Spielzeugkamera, Pop Color, Poster, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration</p> <p>AUTOMATISCHE BILDDREHUNG Ja</p> <p>MINDESTBELEUCHTUNG Film: Auto: 12 Lux (Verschlusszeit 1/30)/Hohe Empfindlichkeit: 6 Lux (Verschlusszeit 1/30)</p> <p>INTEGRIERTE ROTE-AUGEN-KORREKTUR Ein/Aus</p>
<p>Blitzgeräte</p>	<p>BLITZMODUS Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Synchronisierung auf 2. Vorhang/ Blitz aus</p> <p>BLITZTYP Integrierter manueller Ausklappblitz</p>	<p>AUTOFOKUS-HILFSLICHT Automatisch/Aus</p> <p>BLITZBEREICH ISO Auto: ca. 0,3 bis 5,4 m (B) / ca. 2,5 bis 3,0 m (T)</p>

Aufnahme	<p>KOMPATIBLE AUFNAHMEMEDIEN</p> <p>Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (High Speed), Memory Stick PROHG Duo™, Memory Stick Micro™, Memory Stick Micro™ (Mark2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte (UHS-I), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte</p> <p>AUFNAHMEFORMAT</p> <p>Fotos: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline-kompatibel); Film: XAVC S, AVCHD-Format Version 2.0 kompatibel, MP4</p> <p>FILMAUFZEICHNUNGSMODUS (NTSC)</p> <p>NTSC-Modus: AVCHD (bis zu 1.920 x 1.080/60p bei 28 Mbit/s) / XAVC S (bis zu 1.920 x 1.080/60p bei 50 Mbit/s) / MP4 (bis zu 1.920 x 1.080/60 Bilder pro Sekunde bei 28 Mbit/s)</p>	<p>FILMAUFZEICHNUNGSMODUS (PAL)</p> <p>PAL-Modus: AVCHD (bis zu 1.920 x 1.080/50p bei 28 Mbit/s) / XAVC S (bis zu 1.920 x 1.080/50p bei 50 Mbit/s) / MP4 (bis zu 1.920 x 1.080/50 Bilder pro Sekunde bei 28 Mbit/s)</p> <p>FOTOAUFLÖSUNG</p> <p>3:2-Modus: 16 MP (4.896 x 3.264) / 8,9 MP (3.648 x 2.432) / 4,5 MP (2.592 x 1.728), 4:3-Modus: 18 MP (4.864 x 3.648) /10 MP (3.648 x 2.736) / 5 MP (2.592 x 1.944) / VGA, 16:9-Modus: 13 MP (4.896 x 2.752) / 7,5 MP (3.648 x 2.056) / 2,1 MP (1.920 x 1.080), 1:1-Modus: 13 MP (3.664 x 3.664) / 7,5 MP (2.736 x 2.736) / 3,7 MP (1.920 x 1.920), Schwenkpanorama: Weitwinkel (7.152 x 1.080/ 4.912 x 1.920) / Standard (4.912 x 1.080/ 3.424 x 1.920) / Schwenkpanorama: 360 (11.520 x 1.080)/</p>
Schnittstellen	<p>EIN- UND AUSGÄNGE</p> <p>High-Speed USB (USB 2.0), Micro HDMI, Multi-/Micro-USB-Anschluss</p> <p>NFC</p> <p>One-Touch-Fernbedienung, Weitergabe per Knopfdruck</p>	<p>DRAHTLOSE VERNETZUNGSMÖGLICHKEITEN</p> <p>NFC One-touch Funktion, Wi-Fi®</p>
Stromversorgung	<p>STROMVERBRAUCH (KAMERAMODUS)</p> <p>Ca. 1,4 W</p> <p>AKKULAUFZEIT (FOTOS)</p> <p>Bis zu 400 Aufnahmen/200 Minuten</p>	<p>MITGELIEFERTER AKKU</p> <p>Akkusatz (NP-BX1)</p>
Sonstige	<p>KREATIVE MÖGLICHKEITEN</p> <p>Ja</p> <p>WIEDERGABEFUNKTIONEN</p> <p>Diashow, Vor- und Zurückspulen (Video), Löschen, Schützen, Motion Shot Video, Schönheitseffekt, BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), 9/25-Frame Indexanzeige</p>	<p>WIEDERGABEINDEX</p> <p>9/25 Bilder</p> <p>WIEDERGABE-ZOOM</p> <p>Je nach Bildgröße</p>
Größe und Gewicht	<p>ABMESSUNGEN (BXHXT)</p> <p>101,6 x 58,1 x 35,5 mm</p>	<p>GEWICHT</p> <p>209 g (nur Gehäuse), 236 g (inklusive Akku und Speichermedium)</p>
Farboptionen	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	

Lieferumfang	Akkusatz (NP-BX1) Netzteil AC-UB10C/UB10D Micro-USB-Kabel	Handgelenkschlaufe Bedienungsanleitung Netzkabel
---------------------	---	--