

R18CS-0

Features

- Premium Hartmetall-Sägeblatt mit 165 mm und 24 Zähnen für hervorragende Schnittleistungen
- Starker 18 V Motor: Ideal zum Sägen von Paneelen, Spanplatten, beschichteten Platten und Holzwerkstoffen
- Beeindruckende Schnittkapazität von 52 mm bei 90° und 36 mm bei 45°
- Staubabsaugvorrichtung für angenehmes Arbeiten
- Spindelarretierung für leichten Sägeblattwechsel
- Schneidet bis zu 80 Meter von 13 mm Sperrholzplatten mit nur einer Akkuladung des 18V / 4,0 Ah Akkus RB18L40.
- Bis zu 210 Querschnitte in 52 x 150 mm Holzbalken mit nur einer Akkuladung des 18V / 4,0 Ah Akkus RB18L40.



SPECIFICATION (1)

R18CS-0

Bohrungsdurchmesser (mm)	16
Max. cutting depth 56 degrees [mm]	28
Leerlauf-Drehzahl (min ⁻¹)	4,700
Spannung (V)	18
geliefert in	-
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Sägeblattdurchmesser (mm)	165
Bezeichnung: Artikelnummer	5133002338
Bezeichnung: Kategorie	Sägen
Neigungseinstellung (°)	0°-56°
Gewicht mit Akku (kg)	2.8
Sägeblattbreite (mm)	1.6
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	36
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	52