

# RØDELink Filmmaker Kit

## Digitale Audio-Funkstrecke für Videofilmer inkl. RØDE Lavalier-Mikrofon

- 2,4-GHz-Band, 128-Bit-Signalverschlüsselung
- 8 wählbare Kanäle, One-Touch-Pairing
- System-Dynamikumfang: 112 dB, Übertragungsbereich: 35 Hz – 22 kHz
- Wandlung: 24 Bit/44,1 kHz, Latenz: <4 ms
- Reichweite: bis zu 100 m (freie Sichtlinie)
- Stromversorgung über MicroUSB-Anschluss oder 2x AA-Batterie
- Firmware-Update über MicroUSB-Anschluss möglich
- Hergestellt in Australien

### Sender TX-BELT

- Betriebstaster, Kanalanzeige
- 3-fach-Schalter für Pegelanhebung (0 dB, +10 dB, +20 dB)
- Kanalverbindungstaster, Mute-Lock-Funktion
- 3,5-mm-Klinkenbuchse (Doppel-Mono) mit Arretierungs-Außengewinde
- Gürtelclip
- Maße: 111 x 65 x 52 mm
- Gewicht: 200 g (inkl. Batterien und Anschlusskabel)

### Empfänger RX-CAM

- Betriebstaster, Kanalwahltaster, Mute-Taster
- OLED-Display für Kanalanzeige, Pegel, Status und Ladestand – auch des Senders
- 3-fach-Schalter für Vordämpfung (0 dB, -10 dB, -20 dB)
- Kanalverbindungstaster
- 3,5-mm-Klinkenbuchse (Doppel-Mono) mit Arretierungs-Außengewinde
- Blitzschuhadapter mit eingelassenem 3/8"-Gewinde zur Stativmontage, Gürtelclip
- Inkl. TRS-Spiralkabel (3,5-mm-Klinke, 17-40 cm) zum Verbinden mit einer DSLR-Kamera, mit Überwurfmutter zum gesicherten Anschluss an die Ausgangsbuchse des Empfängers
- Maße: 111 x 65 x 40 mm
- Gewicht: 177 g (inkl. Batterien)

### Mikrofon LAVALIER

- 0,1"-Kondensatorkapsel
- Richtcharakteristik: Kugel
- Übertragungsbereich: 60 Hz – 18 kHz
- Grenzschalldruckpegel: 110 dB
- Empfindlichkeit: 21,0 mV
- Eigenrauschen: 25 dBA
- 1,2-m-TRS-Kabel (3,5-mm-Klinke) mit Überwurfmutter zum gesicherten Anschluss an den Sender
- Maße: 12 x 4,5 x 4,5 mm
- Gewicht: 21 g (inkl. Krokodilklemme und Kabel)

**Bestellnummer**  
RODLNK-FM

**Artikel-Code**  
400.836.010

**UPC**  
698813004331

**Lieferbar**  
Ab 15.05.2015