



Kompressor Power 400-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Besonders geräusch- und vibrationsarm
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Bestell-Nr.	601546000
EAN-Code	4007430244888

Ansaugleistung	330 l/min
Füllleistung	200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	185 l/min
Max. Druck	10 bar
Nennaufnahmeleistung	2,2 kW
Max. Drehzahl	1.400 /min
Kesselgröße	20 l
Schalldruckpegel (LpA)	78 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	95 dB(A)
Abmessungen	580 x 600 x 500 mm
Gewicht	47 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

2 Universal-Schnellkupplungen