



### Getriebeölpumpe

SRL 650-6 l/min

**Artikel-Nr.:** 17 024  
**EAN:** 4103810170249  
**Rabattgruppe:** A

#### Technische Daten

**Förderleistung (l/Hub):** 0,05 (ca. 6 l/min)  
**Fördermedien:** Öle bis SAE 140  
**Einsatz:** max. 60 l Einwegfässer  
**Anwendung:** Zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen  
**Auslauf:** über Abgabeschlauch, Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn  
**Länge Saugrohr (mm):** 650  
**Oberflächenbehandlung:** alle Teile aus Stahl sind verzinkt

#### Werkstoffe der medienberührenden Teile

**Pumpenkopf:** schlagfester Zinkdruckguss  
**Pumpenkörper:** Stahl  
**Dichtungen:** NBR

**Gewicht (kg):** 2,68

#### Spezifikation

- Abgabeschlauch, 1500 mm, NBR, mit Textileinlage (17 003)
- Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn (13 096)
- Über Befestigungsstern höhenverstellbar (17 196)
- Im Einzelkarton verpackt

#### Besondere Merkmale

- Für Öle bis SAE 140, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

#### Verpackung

**Abmessungen LxBxH (mm):** 800 x 480 x 100  
**Gewicht einschließlich Verpackung (kg):** 3,4  
**Verpackungseinheit:** 1,0