



Fettfüllgerät-handbetrieben

5-kg-BE-Ø 180-210 mm

Artikel-Nr.: 17 805
EAN: 4103810178054
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Fördermedien:	Schmierfette bis NLGI 2
Fördervolumen/Hub (cm ³):	30
Fettförderung:	mittels Handpumpe
Fettfolgekolben:	für 5 kg Gebinde
Ø Fettfolgekolben (mm):	180 – 210
Länge Saugrohr (mm):	510 mm
Anschluss saugseitig:	für Fettpressen, mit Füllnippel
Förderdruck bis (bar):	8 bar
Werkstoff Pumpenkörper:	Stahl
Werkstoff Pumpenkopf:	schlagfester Zinkdruckguss
Oberflächenbehandlung:	alle Teile aus Stahl sind verzinkt
Lackierung Staubdeckel:	blau, Pantone 294 C
Anwendung:	zur Befüllung von Hebel-, Einhand- und Druckluftfettpressen

Spezifikation

- Pumpwerk
- Saugrohr
- Staubdeckel (17 171), Behälterbefestigung (17 197) und Fettfolgekolben (17 195)
- Füllnippel, M 10 x 1 (12 670), lose beiliegend, zum Umrüsten für Fettpressen anderer Fabrikate
- Staubkappe an Füllkupplung, mit Kette gesichert
- Im Einzelkarton verpackt

Besondere Merkmale

- zur Befüllung von Hebel-, Einhand- und Druckluftfettpressen

Verpackung

Abmessungen Verpackung LxBxH (mm): 670 x 420 x 100
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 3,8
Verpackungseinheit: 1,0