



Kraftstoffkanister-5 l

PE-mit flexiblem Auslauf

Artikel-Nr.: 21 131
EAN: 4103810211317
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Inhalt (l): 5
UN-Zulassung: un 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1172
Werkstoff Kanister: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Farbe Kanister: rot, RAL 3001
Werkstoff Verschlusskappe und Adapter: Polypropylen
Werkstoff Auslaufrohr und Fixierband: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
Farbe Verschlusskappe: rot, RAL 3001
Farbe Fixierband und Adapter: eisengrau, RAL 7011
Farbe Auslaufrohr: weiß, transparent
Länge Auslaufrohr (mm): 175
Ø Auslauf a (mm): 20
Höhe (mm): 237
Grundfläche LxB (mm): 331 x 185
Gewicht (kg): 0,64

Spezifikation

- Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Für flüssige Kraftstoffe geeignet
- Keine Rostpartikel im Kraftstoff
- Weniger Wasserkondensat im Kanister
- Auslauf integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung
- Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauen im Inneren des Kanisters
- Maße Militärkanister-konform
- Geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung
- Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
- UN-Zulassung

Verpackung

Verpackungseinheit: 1,0