

Standard-Zubehörsatz-M 10 x 1



Artikel-Nr.: 17 020
EAN: 4103810170201
Rabattgruppe: A

Technische Daten
Gewindeanschlüsse: M 10 x 1

Spezifikation

- 1 stabiler Blechkasten, mit EAN-Code (00 126)
- 2 Hydraulikmundstücke, 4 BA, M 10 x 1 i (12 631)
- 1 Hohl-/ Universalmundstück, für H- und K-Nippel, M 10 x 1 i (12 002)
- 1 Spitzmundstück, M 10 x 1 i, für D-Nippel (12 003)
- 1 Schiebekupplung, für Flachschiernippel, 16 mm / 0,62", DIN 3404, M1 + T1, M 10 x 1 i (12 062)
- 1 Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm (12 655)
- 3 Düsenrohre, gebogen, M 10 x 1 a, 150 mm (12 635)
- 1 Düsenrohr, gerade, M 10 x 1 a, 150 mm (12 435)
- 1 Winkel 90°, M 10 x 1 i, M 10 x 1 a (12 035)
- 1 Schnellkupplung, M 10 x 1 i (12 006)
- 1 Reduzierstück, R 1/8" a, M 10 x 1 i (12 086)
- Je 3 Kegel-Schiernippel H1: M 6 x 1 (15 007), M 8 x 1 (15 009), M 10 x 1 (15 013), G 1/8" a (15 037)
- Je 3 Kegel-Schiernippel H2: M 6 x 1 (15 107 140), M 8 x 1 (15 109 140)

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 320 x 130 x 57
Gewicht (kg): 1,3
Verpackungseinheit: 1,0