



POMPaxx-Industriezerstäuber

7 l-PE-Sprühlanze

Artikel-Nr.: 06 905
EAN: 4103810069055
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Inhalt Behälter (l): 7
Werkstoff Behälter: Polyethylen
Verbindungsschlauch (m): 1,2
Farbe Behälter: weiß, transparent
Temperaturbereich (°C): +5 / +30
Betriebsdruck max. (bar): 3
Höhe (mm): 520
Grundfläche LxB (mm): 200 x 200
Gewicht (kg): 1,46

Spezifikation

- Verkaufsfördernder Schaukarton
- Mit Schultertragegurt (06 935)
- Mit Sprühlanze (06 939)
- Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse
- Dichtungen aus Viton® FKM
- Manueller Druckaufbau
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Empfohlen für die Einsatzbereiche Reinigung und Desinfektion, Maschinen- und Fahrzeugreinigung und zum Versprühen von Schalöl, soweit die eingesetzten Dichtungen gegen diese Medien beständig sind
- Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure
- Standfeste konische Flaschenform
- UV-stabil

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 200 x 200 x 520
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,80
Verpackungseinheit: 1,0