



Fettpistole-G 1/8" i
gerades Düsenrohr-Mundstück

Artikel-Nr.: 18 104
EAN: 4103810181047
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Anschluss 1:	G 1/8" i
Anschluss 2:	Mundstück für Kegelschmiernippel, DIN 71412
Einsatzbereich:	Fette NLGI 0 bis NLGI 3
Betriebsdruck max. (bar):	400
Betriebstemperatur (°C):	-10 / +60
Gewicht (kg):	0,999

Spezifikation

- Gerades Düsenrohr mit Präzisionsmundstück (12 735 114)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Pistolenkörper, Schutzbügel und Auslöser aus schlag- und druckfestem Zinkdruckguss
- Galvanisch oberflächenbehandelte Zinkdruckgussteile
- Niedrige Auslösekraft bei hohen Drücken
- Beim Öffnen kein Druckstoß
- Großzügige Aufhängemöglichkeit
- Ergonomische Bauteilegestaltung
- Verarbeitet Fette NLGI 0 bis NLGI 3
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
- Schutzbügel zur Auslösesicherung
- Ersatzteile 10 Jahre verfügbar

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	184 x 171 x 27
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	1,06
Verpackungseinheit:	1,0