



Fettpistole-G 1/8" i
gerades Düsenrohr-Mundstück

Artikel-Nr.: 18 104
EAN: 4103810181047
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Anschluss 1: G 1/8" i
Anschluss 2: Mundstück für Kegelschmiernippel, DIN 71412
Einsatzbereich: Fette NLGI 0 bis NLGI 3
Betriebsdruck max. (bar): 400
Betriebstemperatur (°C): -10 / +60
Gewicht (kg): 0,999

Spezifikation

- Gerades Düsenrohr (92 273) mit Präzisionsmundstück (12 743)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code



Besondere Merkmale

- Pistolenkörper, Schutzbügel und Auslöser aus schlag- und druckfestem Zinkdruckguss
- Galvanisch oberflächenbehandelte Zinkdruckgussteile
- Niedrige Auslösekraft bei hohen Drücken
- Beim Öffnen kein Druckstoß
- Großzügige Aufhängemöglichkeit
- Ergonomische Bauteilegestaltung
- Verarbeitet Fette NLGI 0 bis NLGI 3
- Komplette zerlegbar - leicht zu reinigen
- Schutzbügel zur Auslösesicherung
- Ersatzteile 10 Jahre verfügbar

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 184 x 171 x 27
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,06
Verpackungseinheit: 1,0

