



Industriezerstäuber 2014.1-750 ml

PE-rot-SPK doppelwirkend


Artikel-Nr.: 06 243
EAN: 4103810062438
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Inhalt Behälter (ml): 750
Farbe Behälter: rot
Farbe Sprühkopf: schwarz
Sprühvolumen pro Doppelhub (ml): 1,4
Sprühwinkel: 50°
Reichweite bei 50° eingestelltem Sprühwinkel (mm): 600
Reichweite bei Vollstrahl (mm): 4500
Betriebstemperaturbereich (°C): +5 / +30

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Pumpwerk: Spezialkunststoff
Dichtung: FKM
Saugschlauch: Spezialkunststoff
Druckfeder und Kugel: INOX
Verstellmutter: HDPE



Höhe (mm): 313
Grundfläche Ø (mm): 100
Gewicht (kg): 0,17

Spezifikation

- Zerstäuberkopf mit Doppelhub und frei positionierbar

Besondere Merkmale

- Empfohlen für die Verwendung mit dünnflüssigen Medien, wie Schmiermitteln, Bremsenreiniger und Reinigern aus den Bereichen Industrie und KFZ, soweit die Materialien des Zerstäubers gegen diese Medien beständig sind
- Nutzung auch in waagrechter Behälterposition
- Das System nach Gebrauch mit Klarwasser gründlich spülen
- Standfest
- Liste der getesteten Medien siehe Beständigkeitstabelle

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 335 x 260 x 210
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,21
Verpackungseinheit: 6,0