



**Mechanical characteristics**  
cables

interface dimensions acc. to assembly code

- Components**  
 inner conductor  
 outer conductor  
 spring washer  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**  
return loss

insertion loss

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

- Bauteile**  
 Innenkontakt  
 Außenleiter  
 Federscheibe  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**  
Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

**Umgebung**  
RoHS konform

- Ⓐ G 1: 7806A , 9907, CNT-195, HFP 195, KX 15, LMR-195, RG-58C/U, WCX195
- Ⓐ RG-141A/U
- Ⓐ RG-142B/U
- 1.0/2.95 AF
- IEC 60169-17
- A01

Materials / Material	Finish / Oberfläche
CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au0.8
CuZn38Pb2/CuZn39Pb3	Cu2Ni5
CuSn8	Cu2Ni5
CuZn39Pb3	Cu2Ni5
PTFE	
NBR	

typ.: 1 GHz-25.5 dB; 2 GHz-20.5 dB;  
 3 GHz-17 dB  
 ≤ 0.15 dB - 3 GHz

- Ⓐ 2002/95/EC

a	22630	02.03.11	MA	1999	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	26.01.	SN	
				gepr./appr.	27.01.99	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	TNC-Kabelstecker TNC Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01010A0022		
				Ersatz für/ replaces			
				Telegärtner Maße/dimensions: mm Original: DIN A4			