

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code

- Components**
centre contact
outer contact
spring washer
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics
return loss

insertion loss

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

- Bauteile**
Innenkontakt
Außenkontakt
Federscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

Umgebung
RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B; RG-174/U,
RG-188A/U, RG-316/U,
IEC 60169-17
A03

Materials / Material


CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuSn8
CuZn39Pb3, CuZn38Pb2
PTFE
NBR, silicon / Silikone

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5

typ.: 1 GHz-24 dB; 2 GHz-18.5 dB;
3 GHz-15 dB
≤ 0.15 dB - 3 GHz

Ⓐ 2002/95/EC

a	22630	02.03.11	MA	1999	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	17.09.	BJ	
				gepr./appr.	20.09.99	SN	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	TNC-Kabelstecker TNC Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01010A2611	Original: DIN A4
					Ersatz für/ replaces		