

**Mechanical characteristics**

cable group

interface dimensions acc. to  
assembly code  
centre conductor  
outer conductor

**Components**

centre contact  
outer contact  
crimp ferrule  
other metal parts  
insulator

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe

Steckgesicht nach  
Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Crimprohr  
sonstige Metallteile  
Isolierung

G16: 0.6/3.7D, PSF 1/3M



IEC 60169-8  
⊕ A2831  
Crimp  
Crimp

**Materials /Material**

CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
SF Cu w  
GD-ZnAl4Cu1  
PE-LD

**Finish /Oberfläche**

Ni5Au0.2  
Cu2Ni5  
Ni5  
Zn/Cu6 Ni6

				1992	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	16.09.	HM	
				gepr./appr.	17.09.92	MaH	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Straight-Plug BNC-Kabelstecker		
a	17233	28.11.05	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K	J01002L1352	Original: DIN A4	
				Ersatz für/ replaces			