

g

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life

Components

- centre contact
- male contact
- female contact
- outer contact
- other metal parts f

insulator

Electrical characteristics

impedance

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen

Bauteile

- Innenkontakt
- Kontaktstift
- Kontaktbuchse
- Außenkontakt
- sonstige Metallteile

Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Umgebung

RoHS konform

IEC 61169-8

>500

Materials / Material

Finish / Oberfläche

CuZn39Pb3

g CuNi1Pb1P (C97)

CuZn39Pb3

CuZn39Pb3

GD-ZnAl4Cu1

PTFE

i NiP Au

NiP Au

Cu2Ni5


Cu2Ni5

Zn/Cu8Ni6 gl

50 Ω

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				19.12.2012	BJ	
				25.03.2013	MA	ca./approx.
i	24609	25.03.2013	MA	Maßstab/ scale: 2:1 Benennung/ title: BNC Y-Adaptor BNC Y-Adapter (f-m-f)		
h	23904	19.12.2012	BJ			
g	20563	23.02.2009	BJ			
f	3766	25.06.1992	MaH			
e	3569	27.01.1992	Poe			
d	2508	09.05.1990	JB	Untert./ doc. type: K Zeichnungsnr./ drawing no.: J01004A0009 Ersatz für/ replaces: Zeichnung vom 13.04.1989		
c	2225	14.11.1989	JB			
b	1998	03.07.1989	JB			
a	1815	13.04.1989	JB			



Maße/ dimensions: mm

Original : DIN A4

Blatt/ sheet 1 von/ of 1